

Garant**VHM NC precizni zabušivač 90°, bez prevlake, Ø DC h6: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	121019 10
GTIN	4045197647689
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Samocentrirajuće zbog izvedbe s **jednom oštricom** i pomoću specijalne geometrije postiže se **vrhunska centričnost rupe**.

Upotreba:

S kutom vrha od **90°** za zabušavanje i upuštanje u istoj operaciji, kada slijedi upotreba spiralnog svrdla manjeg Ø.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni Ø rupe (a ne za općeniti vanjski Ø rupe).

Voditi računa o vrijednosti posmaka $f = 0,015$ mm/okretaj !

Tehnički opis

Nazivni Ø D_c	10 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ²	0,015 mm/okr
Tolerancija drške	h6
Duljina žlijeba za odvođenje L_c	10 mm
Ø drške D_s	10 mm
Ukupna duljina L	70 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača

Tolerancija nazivnog Ø	h6
Kut vrha	90 stupanj
Broj oštrica Z	1
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtač

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		