

**ER stezna čahura s brtvom, ER 20, nazivni stezni  $\varnothing$  d: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308916 4
GTIN	2050001767134
Razred artikla	39Y

**Opis****Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno.

**Zaštita od korozije:** Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

**Prednost:**

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

**Napomena:**

S **brtvljenjem** za unutarnje hlađenje (koristi se do 60 bara) moguće je stezati isključivo nazivnu dimenziju. **Slično** ISO 15488-A.

**Tehnički opis**

Nazivni stezni $\varnothing$ d	4 mm
Prihvat	ER 20
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tip	427 E
Vanjski $\varnothing$ D	20,7 mm

Ukupna duljina	31,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta