


**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTECT**ER stezna čahura, ER 32, nazivni stezni Ø d: 6mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 308981 6      |
| GTIN           | 2050001767066 |
| Razred artikla | 39Y           |

**Opis****Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno.

**Zaštita od korozije:** Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

**Prednost:**

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

**Napomena:**

**Raspon steznog Ø je uvijek do 1 mm manji**, npr. Ø 10 – 9 mm, **osim kod Ø 1, 1,5 i 2 (ovdje samo 0,5 mm)**.

**Tehnički opis**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Nazivni stezni Ø d | 6 mm        |
| Prihvat            | ER 32       |
| Standard           | ISO 15488-B |
| Točnost rotacije   | ≤ 5 µm      |
| Tip                | 470 E       |
| Vanjski Ø D        | 33 mm       |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ukupna duljina  | 40 mm           |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |