

FAHRION®
FAHRENDEN PROTECT**ER stezna čahura, ER 11, nazivni stezni Ø d: 2,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308881 2,5
GTIN	2050001767639
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno.

Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

Raspon steznog Ø je uvijek do 1 mm manji, npr. Ø 10 – 9 mm, osim kod Ø 1, 1,5 i 2 (ovdje samo 0,5 mm).

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	2,5 mm
Prihvat	ER 11
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Tip	4008 E
Vanjski Ø D	11,3 mm

Ukupna duljina	18 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta