

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER stezna čahura, ER 25, nazivni stezni Ø d: 2,5mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308941 2,5 |
| GTIN | 2050001767844 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno.

Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

Raspon steznog Ø je uvijek do 1 mm manji, npr. Ø 10 – 9 mm, **osim kod Ø 1, 1,5 i 2 (ovdje samo 0,5 mm).**

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-------------|
| Nazivni stezni Ø d | 2,5 mm |
| Prihvat | ER 25 |
| Standard | ISO 15488-B |
| Točnost rotacije | ≤ 5 µm |
| Tip | 430 E |
| Vanjski Ø D | 26 mm |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Ukupna duljina | 34 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |