

**ER stezna čahura s brtvom, ER 32, nazivni stezni Ø d: 11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308986 11
GTIN	2050001766113
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno.

Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

S **brtvljenjem** za unutarnje hlađenje (koristi se do 60 bara) moguće je stezati isključivo nazivnu dimenziju. **Slično** ISO 15488-A.

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	11 mm
Prihvat	ER 32
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Tip	469 E
Vanjski Ø D	32,7 mm

Ukupna duljina	40 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta