

**ER stezna čahura s brtvom, ER 25, nazivni stezni Ø d: 13mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308946 13 |
| GTIN | 2050001767172 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno.

Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

S **brtvljenjem** za unutarnje hlađenje (koristi se do 60 bara) moguće je stezati isključivo nazivnu dimenziju. **Slično** ISO 15488-A.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-------------|
| Nazivni stezni Ø d | 13 mm |
| Prihvat | ER 25 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Točnost rotacije | ≤ 5 µm |
| Tip | 429 E |
| Vanjski Ø D | 25,7 mm |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Ukupna duljina | 34 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |