

**FAHRION®**  
FAHREYONER PRESSION**ER stezna čahura, ER 20, nazivni stezni Ø d: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308911 8
GTIN	2050001765680
Razred artikla	39Y

**Opis****Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno.

**Zaštita od korozije:** Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

**Prednost:**

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

**Napomena:**

**Raspon steznog Ø je uvijek do 1 mm manji, npr. Ø 10 – 9 mm, osim kod Ø 1, 1,5 i 2 (ovdje samo 0,5 mm).**

**Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	8 mm
Prihvat	ER 20
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Tip	428 E
Vanjski Ø D	21 mm

Ukupna duljina	31,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta