

**ER stezna čahura, ER 32, nazivni stezni \varnothing d: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308981 3
GTIN	2050001766786
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno.

Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

Raspon steznog \varnothing je **uvijek do 1 mm manji**, npr. \varnothing 10 – 9 mm, **osim kod \varnothing 1, 1,5 i 2 (ovdje samo 0,5 mm)**.

Tehnički opis

Nazivni stezni \varnothing d	3 mm
Prihvat	ER 32
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tip	470 E
Vanjski \varnothing D	33 mm

Ukupna duljina	40 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta