

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER stezna čahura, ER 25, nazivni stezni Ø d: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308941 5
GTIN	2050001765598
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno.

Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

Raspon steznog Ø je uvijek do 1 mm manji, npr. Ø 10 – 9 mm, **osim kod Ø 1, 1,5 i 2 (ovdje samo 0,5 mm).**

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	5 mm
Prihvat	ER 25
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Tip	430 E
Vanjski Ø D	26 mm

Ukupna duljina	34 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta