

FAHRION®
FAHRENDEN PROTECT**ER stezna čahura, ER 20, nazivni stezni Ø d: 6mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308911 6 |
| GTIN | 2050001764690 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno.

Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

Raspon steznog Ø je uvijek do 1 mm manji, npr. Ø 10 – 9 mm, osim kod Ø 1, 1,5 i 2 (ovdje samo 0,5 mm).

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-------------|
| Nazivni stezni Ø d | 6 mm |
| Prihvat | ER 20 |
| Standard | ISO 15488-B |
| Točnost rotacije | ≤ 5 µm |
| Tip | 428 E |
| Vanjski Ø D | 21 mm |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Ukupna duljina | 31,5 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |