

HOLEX**LED akumulatorska radna svjetiljka, tip: 360****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081543 360
GTIN	4062406056858
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

LED akumulatorska radna svjetiljka sa zakretnom glavom svjetiljke, okretnim gumbom za kontinuirano prigušivanje. Proziran pokrov osigurava osvjetljenje od 360° koje ne zasljepljuje. Postolje s ugrađenim magnetom i kukama za vješanje.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje kabel za punjenje i mrežni adapter za utikač.

Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 54
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo	ne
Napon baterije	3,7 V
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija

Jakost svijetlosti	60 - 1000 lm
Opskrba energijom	na akumulator
Broj sadržanih baterija	1
Trajanje osvjetljenja	1,5 h
Rasvjetno tijelo	LED modul
ATEX zona	nema
Težina	470 g
Ukupna duljina	260 mm
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka