

**LED akumulatorska štapna svjetiljka, tip: 170****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081579 170
GTIN	4062406056872
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

LED akumulatorska svjetiljka oblika olovke s glavnim i usmjeravajućim svjetlom te pričvrstnom spojnicom za džep s jakim magnetom. Magnetno postolje s kugličnim zglobovima, okreće se 360°.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Dio isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

Tehnički opis

Jakost svjetlosti	220 lm
Trajanje osvjtljenja	2,5 h
Napon baterije	3,7 V
ATEX zona	nema
Težina	83 g

Kapacitet baterije	1,1 Ah
Rasvjetno tijelo	LED modul
Jakost svjetlosti stupanj 2	80 lm
IP-klasa zaštite	IP 20
Broj sadržanih baterija	1
Ukupna duljina	170 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Ukupna širina	20 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka