

**Garant****Povlačni vijak s unutarnjim hlađenjem, za Ø trna: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	575096 16
GTIN	4062406057053
Razred artikla	53D

**Opis****Izvedba:**

Povlačni vijak (pocinčan) s unutarnjim šesterokutom. **S provrtima za rashladno sredstvo.**

**Upotreba:**

Za prihvat okruglih i tanjurastih četki GARANT. **Obratite pozornost na okretni moment.**

**Tehnički opis**

preporučeni stezni moment	15 Nm
za trn Ø	16 mm
Širina ključa	6 mm
Ø glave	20 mm
Navoj M	M8
Debljina glave K	13 mm
Vrsta proizvoda	Pritezni vijak

