

Garant**Povlačni vijak s unutarnjim hlađenjem, za Ø trna: 32mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	575096 32
GTIN	4062406057084
Razred artikla	53D

Opis

Izvedba:

Povlačni vijak (pocinčan) s unutarnjim šesterokutom. **S provrtima za rashladno sredstvo.**

Upotreba:

Za prihvat okruglih i tanjurastih četki GARANT. **Obratite pozornost na okretni moment.**

Tehnički opis

preporučeni stezni moment	30 Nm
Širina ključa	8 mm
za trn Ø	32 mm
Ø glave	56 mm
Navoj M	M16
Debljina glave K	9,5 mm
Vrsta proizvoda	Pritezni vijak

