

Garant**Povlačni vijak s unutarnjim hlađenjem, za Ø trna: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	575096 22
GTIN	4062406057060
Razred artikla	53D

Opis**Izvedba:**

Povlačni vijak (pocinčan) s unutarnjim šesterokutom. **S provrtima za rashladno sredstvo.**

Upotreba:

Za prihvat okruglih i tanjurastih četki GARANT. **Obratite pozornost na okretni moment.**

Tehnički opis

Ø glave	32 mm
preporučeni stezni moment	20 Nm
za trn Ø	22 mm
Širina ključa	6 mm
Navoj M	M10
Debljina glave K	8,5 mm
Vrsta proizvoda	Pritezni vijak

