

FAHRION®
FAHRION® PRECISION**ER čahura HP, ER 11, nazivni stezni Ø d: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309368 2
GTIN	2050001766151
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja **3 µm** (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.

Zaštita od korozije: Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

- **Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.**
- **Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).**

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	2 mm
Prihvat	ER 11
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	≤ 2 µm

Tip	4008 E
Vanjski Ø D	11,5 mm
Ukupna duljina	18 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta