

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION**ER čahura HP, ER 25, nazivni stezni Ø d: 10mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 309373 10     |
| GTIN           | 2050001764973 |
| Razred artikla | 39Y           |

**Opis****Izvedba:**

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja **3 µm** (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.

**Zaštita od korozije:** Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

**Prednost:**

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

**Odgovara:**

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

**Napomena:**

- **Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.**
- **Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).**

**Tehnički opis**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Nazivni stezni Ø d | 10 mm       |
| Prihvat            | ER 25       |
| Standard           | ISO 15488-B |
| Točnost rotacije   | ≤ 2 µm      |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Tip             | 430 E           |
| Vanjski Ø D     | 26 mm           |
| Ukupna duljina  | 34 mm           |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |