

FAHRION®
FAHREYOND PRESSION**ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom, ER 25, nazivni stezni Ø d: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309413 6
GTIN	2050001765208
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za vezu oblikom sa ureznikom.

S brtvenim čepom za unutarnje hlađenje (do 60 bara!) i mlaznicama.

FAHRION® - zaštita od korozije:

- Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.
- Produžuje se vijek trajanja steznih čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

FAHRION® stezna čahura slično ISO 15488-A.

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	6 mm
Prihvat	ER 25
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	4282 E

Vanjski Ø D	25,7 mm
Ukupna duljina	34 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta