

**LED svjetiljka oblika kemijske olovke s baterijama, tip: PEN****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081461 PEN
GTIN	4062406056889
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Praktična LED džepna svjetiljka u obliku kemijske olovke s glavom svjetiljke **koja se može usmjeriti** radi usmjerenog i koncentriranog osvjetljenja između 10° i 80°. Praktična spojnica za džep i pritisni gumb.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Tip baterije	Micro, AAA
IP-klasa zaštite	IP 54
Trajanje osvjetljenja	6 h
ATEX zona	nema
Težina	60 g
Rasvjetno tijelo	LED modul

Ø glave	17 mm
Jakost svjetlosti	120 lm
Broj sadržanih baterija	2
Funkcija džepne svjetiljke	Fokus
Ukupna duljina	130 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081552 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081553 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081554 LR3
Baterije od litij-metala Internacionalna veličina LR3	081559 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081551 LR3