

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**ER čahura HP, ER 25, nazivni stezni Ø d: 4mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 309373 4 |
| GTIN | 2050001766205 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis**Izvedba:**

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja **3 µm** (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.

Zaštita od korozije: Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

- **Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.**
- **Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).**

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-------------|
| Nazivni stezni Ø d | 4 mm |
| Prihvat | ER 25 |
| Standard | ISO 15488-B |
| Točnost rotacije | ≤ 2 µm |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tip | 430 E |
| Vanjski Ø D | 26 mm |
| Ukupna duljina | 34 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |