

**Garant****VHM NC zabušivač 142° spiralni, bez prevlake, Ø DC h6: 10mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 121070 10     |
| GTIN           | 4045197038678 |
| Razred artikla | 11E           |

**Opis****Izvedba:**

Precizno **centriran i brušen vrh alata. Lako zabušivanje i velika točnost** obrade. Stabilno zbog kratkih žljebova.

≥ Ø 6 mm sa steznom površinom HB.

**Upotreba:**

S kutom oštice **142°** za laganu naknadnu obradu sa svrdlom.

**Napomena:**

Koristite broj okretaja za stvarni Ø rupe (a ne za općeniti vanjski Ø rupe).

**Tehnički opis**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$           | 24 mm                |
| Tolerancija drške                            | h6                   |
| Nazivni Ø $D_c$                              | 10 mm                |
| Posmak $f$ u čeliku < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,03 mm/okr          |
| Ø drške $D_s$                                | 10 mm                |
| Ukupna duljina $L$                           | 70 mm                |
| Drška  | DIN 6535 HB s h6     |
| Prevlaka                                     | bez prevlake         |
| Rezni materijal                              | VHM                  |
| Standard                                     | Standard proizvođača |
| Tolerancija nazivnog Ø                       | h6                   |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Kut vrha          | 142 stupanj |
| Broj oštrica Z    | 2           |
| Unutarje hlađenje | ne          |
| Prsten u boji     | nema        |
| Vrsta proizvoda   | Navrtač     |

**Podaci korisnika**

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno                          | 200 m/min      | N       |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno                          | 180 m/min      | N       |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 80 m/min       | P       |
| Ulje                           | prikladno                          |                |         |
| mokro maksimalno               | prikladno                          |                |         |
| suho                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |