

FAHRION®
FAHRION® PROTECT
Garnitura ER čahura HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E, ER 32

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309396
GTIN	2050001768766
Razred artikla	39Y

Opis
Izvedba:

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja **3 µm** (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.

Zaštita od korozije: Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara :

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

- **Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.**
- **Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).**

Točnost rotacije: ≤ 2 µm

Tehnički opis

Prihvat	ER 32
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	≤ 2 µm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta