

**ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 16, nazivni stezni Ø d: 2,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309402 2,8
GTIN	2050001765291
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.

S brtvenim čepom za unutarnje hlađenje (do 60 bara!).

FAHRION®- zaštita od korozije:

- Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.
- Produžuje se vijek trajanja steznih čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

FAHRION® stezna čahura slično ISO 15488-A.

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	2,8 mm
Prihvat	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	4031 E

Vanjski Ø D	16,7 mm
Ukupna duljina	27,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta