

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom, ER 32, nazivni stezni Ø d: 14mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 309418 14 |
| GTIN | 2050001766045 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za vezu oblikom sa ureznikom.

S brtvenim čepom za unutarnje hlađenje (do 60 bara!) i mlaznicama.

FAHRION® - zaštita od korozije:

- Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.
- Produžuje se vijek trajanja stezних čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

FAHRION® stezna čahura slično ISO 15488-A.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-------------|
| Nazivni stezni Ø d | 14 mm |
| Prihvat | ER 32 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Točnost rotacije | ≤ 10 µm |
| Tip | 4537 E |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Vanjski Ø D | 32,7 mm |
| Ukupna duljina | 40 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |