


**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER čahura HP s brtvom, ER 32, nazivni stezni Ø d: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309377 15
GTIN	2050001765062
Razred artikla	33F

**Opis****Izvedba:**

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja **3 µm** (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.

**Zaštita od korozije:** Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

**Prednost:**

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

**Odgovara:**

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

**Napomena:**

• **Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.**

• **Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).**

S **brtvom** za unutarnje hlađenje (primjenjivo do 60 bara). **Slično** ISO 15488-A.

**Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	15 mm
Prihvat	ER 32
Standard	ISO 15488-A

Točnost rotacije	≤ 2 μm
Tip	469 E
Vanjski Ø D	32,7 mm
Ukupna duljina	40 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta