

**Set spiralnih svrdla HSS br. 114000 u kutiji, bez prevlake, tip: 6-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115000 6-10
GTIN	4045197024022
Razred artikla	12B

**Opis****Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

**Izrađeni valjanjem**, normalan kut spirale, debljina i širenje jezgre.

Nema prekida strukture, time je elastičniji i prikladan za teške radove bušenja (npr. s ručnim bušilicama). Ekonomična izvedba.

**Tehnički opis**

Povećanje promjera svrdla	0,1 mm
Broj svrdla	41
Područje svrdla	6 - 10 mm
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N

Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

### Pribor

Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9

Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5

Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 tip 6-10	115475 6-10