

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION
**ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom, ER 32, nazivni stezni Ø d: 10mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 309418 10     |
| GTIN           | 2050001766021 |
| Razred artikla | 39Y           |

**Opis**
**Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za vezu oblikom sa ureznikom.

S brtvenim čepom za unutarnje hlađenje (do 60 bara!) i mlaznicama.

**FAHRION®- zaštita od korozije:**

- **Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.**
- **Produžuje se vijek trajanja steznih čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.**

**Odgovara:**

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

**Napomena:**

**FAHRION®** stezna čahura slično ISO 15488-A.

**Tehnički opis**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Nazivni stezni Ø d | 10 mm       |
| Prihvat            | ER 32       |
| Standard           | ISO 15488-A |
| Točnost rotacije   | ≤ 10 µm     |
| Tip                | 4537 E      |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Vanjski Ø D     | 32,7 mm         |
| Ukupna duljina  | 40 mm           |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |