

**Garant****CDCT S40101, Vrsta: HB7410**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268520 HB7410
GTIN	4062406057343
Razred artikla	211

## Opis

CDCT S40101 HB7410 Vrsta: HB7410  
Lomač odvojenih čestica: TIS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 40 - 90 m/min

## Tehnički opis

Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	TIS
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	40 - 90 m/min
Kutni radijus	0,1 mm
Glavna primjena	Ti

Posmak f	0,05 - 0,23 mm/okr
Vrsta	HB7410
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CDCT S40101
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje