

**Garant****CDCT S40104, Vrsta: HB7410****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268540 HB7410
GTIN	4062406057466
Razred artikla	211

**Opis**

CDCT S40104 HB7410 Vrsta: HB7410  
Lomač odvojenih čestica: TIS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 40 - 90 m/min

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak $f$	0,05 - 0,23 mm/okr
Rezni materijal	HM
Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Lomač odvojenih čestica	TIS
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	40 - 90 m/min

Glavna primjena	TI
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7410
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CDCT S40104
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje