

Garant**CDCT S40102, Vrsta: HB7410**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268530 HB7410
GTIN	4062406057411
Razred artikla	211

Opis

CDCT S40102 HB7410 Vrsta: HB7410
Lomač odvojenih čestica: TIS
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,23 mm
Posmak f : 0,05 - 0,23 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	Ti
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,05 - 0,23 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,05 - 0,23 mm

Lomač odvojenih čestica	TIS
Vrsta	HB7410
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CDCT S40102
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje