

Garant**CDCT S40104, Vrsta: HB7125-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268540 HB7125-1
GTIN	4062406057480
Razred artikla	211

Opis

CDCT S40104 HB7125-1 Vrsta: HB7125-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,23 mm
Posmak f : 0,05 - 0,23 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 140 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 140 m/min
Dubina reza a_p	0,05 - 0,23 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7125-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Lomač odvojenih čestica	VS
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,05 - 0,23 mm/okr
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CDCT S40104
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje