

**Garant**
**CDCT S40104, Vrsta: HB7035**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Razred artikla	211

### Opis

CDCT S40104 HB7035 Vrsta: HB7035  
 Lomač odvojenih čestica: SF  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
 Posmak  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 150 m/min  
 Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 60 - 150 m/min

### Tehnički opis

Dodatna primjena	K
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	60 - 150 m/min
Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Vrsta	HB7035

Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	SF
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 150 m/min
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,03 - 0,25 mm/okr
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CDCT S40104
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje