

**Garant****GPCT S50104, Vrsta: HB7125-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268570 HB7125-1
GTIN	4062406057602
Razred artikla	211

**Opis**

GPCT S50104 HB7125-1 Vrsta: HB7125-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 140 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 140 m/min
Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak $f$	0,05 - 0,23 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VS
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	M

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7125-1
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	GPCT S50104
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje