

Garant**TDAT 070101, Vrsta: HB7410****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268620 HB7410
GTIN	4062406057756
Razred artikla	21I

Opis

TDAT 070101 HB7410 Vrsta: HB7410
Lomač odvojenih čestica: TIS
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,23 mm
Posmak f : 0,05 - 0,23 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,1 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min
Glavna primjena	Ti
Lomač odvojenih čestica	TIS
Posmak f	0,05 - 0,23 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HB7410
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,05 - 0,23 mm

Rezni materijal	HM
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDAT 070101
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje