

**Garant****TDAT 070102, Vrsta: HB7410****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268630 HB7410
GTIN	4062406057800
Razred artikla	21I

**Opis**

TDAT 070102 HB7410 Vrsta: HB7410  
Lomač odvojenih čestica: TIS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 40 - 90 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	40 - 90 m/min
Vrsta	HB7410
Posmak $f$	0,05 - 0,23 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	TIS
Rezni materijal	HM

Glavna primjena	Ti
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDAT 070102
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje