

Garant**TDAT 070102, Vrsta: HB7125-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268630 HB7125-1
GTIN	4062406057824
Razred artikla	21I

Opis

TDAT 070102 HB7125-1 Vrsta: HB7125-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,23 mm
Posmak f : 0,05 - 0,23 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 140 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 140 m/min
Glavna primjena	M
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak f	0,05 - 0,23 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,05 - 0,23 mm

Vrsta	HB7125-1
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDAT 070102
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje