

Garant**GCCT 060204, Vrsta: HB7125-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268600 HB7125-1
GTIN	4062406057725
Razred artikla	211

Opis

GCCT 060204 HB7125-1 Vrsta: HB7125-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,35 mm
Posmak f : 0,05 - 0,23 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 140 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 140 m/min
Posmak f	0,05 - 0,23 mm/okr
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7125-1
Dubina reza a_p	0,05 - 0,35 mm

Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	GCCT 060204
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje