

Garant**TDAT 070104, Vrsta: HB7125-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268640 HB7125-1
GTIN	4062406057879
Razred artikla	21I

Opis

TDAT 070104 HB7125-1 Vrsta: HB7125-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,23 mm
Posmak f : 0,05 - 0,23 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 140 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VS
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7125-1
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 140 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,05 - 0,23 mm
Posmak f	0,05 - 0,23 mm/okr

Glavna primjena	M
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDAT 070104
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje