

Garant**GCCT 060204, Vrsta: HB7410****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268600 HB7410
GTIN	4062406057701
Razred artikla	211

Opis

GCCT 060204 HB7410 Vrsta: HB7410
Lomač odvojenih čestica: TIS
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,35 mm
Posmak f : 0,05 - 0,23 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	TIS
Dubina reza a_p	0,05 - 0,35 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min
Glavna primjena	TI
Vrsta	HB7410
Rezni materijal	HM

Posmak f	0,05 - 0,23 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	GCCT 060204
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje