

Garant
TDAT 070101, Vrsta: HB7125-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268620 HB7125-1
GTIN	4062406057770
Razred artikla	21I

Opis

TDAT 070101 HB7125-1 Vrsta: HB7125-1
 Lomač odvojenih čestica: VS
 Dubina reza a_p : 0,05 - 0,23 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,23 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 140 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,05 - 0,23 mm
Kutni radijus	0,1 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HB7125-1
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak f	0,05 - 0,23 mm/okr
Glavna primjena	M

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 140 m/min
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDAT 070101
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje