

**Garant****GCCT 060204, Vrsta: HB7035****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268600 HB7035
GTIN	4062406057688
Razred artikla	211

**Opis**

GCCT 060204 HB7035 Vrsta: HB7035  
Lomač odvojenih čestica: SF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 150 m/min  
Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 60 - 150 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Dodatna primjena	K
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Rezni materijal	HM

Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	60 - 150 m/min
Lomač odvojenih čestica	SF
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 150 m/min
Vrsta	HB7035
Posmak $f$	0,03 - 0,25 mm/okr
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	GCCT 060204
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje