


**Spiralno svrdlo HSS br. 114000 za nadopunu, bez prevlake, tip: 1-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115020 1-10
GTIN	4045197024114
Razred artikla	12B

**Opis****Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Unutarnje hlađenje: ne

Drška: Cilindrična drška

Broj oštrica Z: 2

Područje svrdla: 1 - 10 mm

Broj svrdla: 19

Povećanje promjera svrdla: 0,5 mm

**Tehnički opis**

Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Broj svrdla	19
Područje svrdla	1 - 10 mm
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

## Pribor

Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5

Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5