

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom, ER 16, nazivni stezni Ø d: 4mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 309372 4 |
| GTIN | 2050001768599 |
| Razred artikla | 33F |

Opis**Izvedba:**

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja **3 µm** (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.

Zaštita od korozije: Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

- **Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.**
- **Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).**

S **brtvom** za unutarnje hlađenje (primjenjivo do 60 bara) i **mlaznicama**. **Slično** ISO 15488-A.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-------------|
| Nazivni stezni Ø d | 4 mm |
| Prihvat | ER 16 |
| Standard | ISO 15488-A |

| | |
|------------------|-----------------|
| Točnost rotacije | ≤ 2 μm |
| Tip | 425 E |
| Vanjski Ø D | 16,7 mm |
| Ukupna duljina | 27,5 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |