

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom, ER 16, nazivni stezni Ø d: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309404 8
GTIN	2050001766861
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za vezu oblikom sa ureznikom.

S brtvenim čepom za unutarnje hlađenje (do 60 bara!) i mlaznicama.

FAHRION® - zaštita od korozije:

- **Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.**
- **Produžuje se vijek trajanja steznih čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.**

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

FAHRION® stezna čahura slično ISO 15488-A.

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	8 mm
Prihvat	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	4031 E

Vanjski Ø D	16,7 mm
Ukupna duljina	27,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta