

**ER stezna čahura s brtvom, ER 11, nazivni stezni Ø d: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308882 6
GTIN	2050001764867
Razred artikla	39Y

**Opis****Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno.

**Zaštita od korozije:** Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

**Prednost:**

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

**Napomena:**

S **brtvljenjem** za unutarnje hlađenje (koristi se do 60 bara) moguće je stezati isključivo nazivnu dimenziju. **Slično** ISO 15488-A.

**Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	6 mm
Prihvat	ER 11
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Tip	4012 E
Vanjski Ø D	11,2 mm

Ukupna duljina	18 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta