

**ER čahura HP s brtvom i brizgaljkom, ER 40, Nazivni stezni Ø d: 25 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309381 25
GTIN	2050001767325
Razred artikla	33F

Opis**Izvedba:**

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja **3 µm** (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.

Zaštita od korozije: Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara :

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

- **Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.**
- **Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).**

S **brtvljenjem** za unutarnje hlađenje (koristi se do 100 bara) i **mlaznicama**. Slično ISO 15488-A.

Točnost rotacije: ≤ 2 µm

Ukupna duljina: 46 mm

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	25 mm
Prihvat	ER 40

Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	$\leq 2 \mu\text{m}$
Tip	471 E
Vanjski Ø D	40,7 mm
Ukupna duljina	46 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čahura