

Garant

Planska glodača glava 43°Octo, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 125/8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213300 125/8
GTIN	4045197702043
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Planska glodača glava 43° s do 8 reznih oštrica po izmjenjivoj reznoj pločici.

Upotreba:

Zahvaljujući pozitivnoj geometriji postižu se vrlo dobre površine. Plansko glodalo za mekani rez.

Napomena:

Da biste **mogli koristiti** 8 oštrica, izmjenjiva pločica mora **uvijek biti okrenuta u naznačenom smjeru**.

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
maksimalni vanjski Ø D_{maks}	134 mm

Ø reza D _c	125 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	OF.. 050405
Broj oštrica Z	8
Kut rezne oštrice κ	43 stupanj
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	43 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219808
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP