

**Garant****Planska glodača glava 43°Octo, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213300 80/6
GTIN	4045197702029
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Planska glodača glava 43° s do 8 reznih oštrica po izmjenjivoj reznoj pločici.

**Upotreba:**

Zahvaljujući pozitivnoj geometriji postižu se vrlo dobre površine. Plansko glodalo za mekani rez.

**Napomena:**

Da biste **mogli koristiti** 8 oštrica, izmjenjiva pločica mora **uvijek biti okrenuta u naznačenom smjeru**.

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ .

$a_{p \max}$  2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$  3,5 mm: (**Z = 7**).

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Ø prihvatne rupe	27 mm
Ø reza $D_c$	80 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	OF.. 050405

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	50 mm
maksimalni vanjski $\varnothing D_{\text{maks}}$	89 mm
Broj oštrica Z	6
Kut rezne oštrice $\kappa$	43 stupanj
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	43 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219808
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8