

Garant**Planska glodača glava 43°Octo, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/5mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 213300 63/5 |
| GTIN | 4045197702012 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Planska glodača glava 43° s do 8 reznih oštrica po izmjenjivoj reznoj pločici.

Upotreba:

Zahvaljujući pozitivnoj geometriji postižu se vrlo dobre površine. Plansko glodalo za mekani rez.

Napomena:

Da biste **mogli koristiti** 8 oštrica, izmjenjiva pločica mora **uvijek biti okrenuta u naznačenom smjeru**.

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------|
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø prihvatne rupe | 22 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 40 mm |

| | |
|--|---------------|
| Ø reza D _c | 63 mm |
| maksimalni vanjski Ø D _{maks} | 72 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | OF.. 050405 |
| Broj oštrica Z | 5 |
| Kut rezne oštrice κ | 43 stupanj |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Kut rezne oštrice κ | 43 stupanj |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219808 |